

00 21 37

Gereedschapskoffer "Robust34" Elektro 63-delig met geïntegreerde rollen en telescoopgreep




- Voor vliegtuigen geschikte koffer uit slagvaste polypropyleen
- Stof- en waterdicht
- Automatische drukaanpassingsventiel
- Temperatuurstabiel van - 30°C tot + 80°C
- Mogelijkheid voor hangslot
- Documentenvak; gereedschapsborden met 54 uit te rusten gereedschapstassen en 94 gereedschapslussen
- Afsluitbare bodemschaal individueel te verdelen door aluminium scheidingsysteem
- Ergonomische tweecomponenten-greep
- Met twee soepel lopende wielen
- Met telescoopgreep
- Volume: 45 l
- Belastbaarheid tot 35 kg

Artikel-nr.	00 21 37
EAN	4003773082606
Afmeting breedte buiten (binnen) mm	609 (540)
Afmeting hoogte buiten (binnen) mm	263 (229)
Afmeting diepte buiten (binnen) mm	428 (364)
Gewicht netto g	15000



Met drukventiel om te ontluften en naambordje



Aluminium scheidingsdelen voor de individuele indeling van de bodemschaal



Met documentenvak

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

Leveromvang 00 21 37 (21)

Artikel-nr.			Aantal	Maat	
00 11 01	Knipex	KNIPEX TwinKey®, voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen	1		
08 26 145	Knipex	Spitse kombitang	1		⚠ 1000 V ⚡
12 42 195	Knipex	KNIPEX MultiStrip 10, automatische afstriptang	1		⚡
13 86 200	Knipex	Elektro installatietang	1		⚠ 1000 V ⚡
16 95 01 SB	Knipex	KNIPEX ErgoStrip®, Universeel ontmantelingsgereedschap	1		⚡
26 26 200	Knipex	Platspitse tang met zijsnijder, (telefoontang)	1	200 mm	⚠ 1000 V ⚡ 40°
70 06 160	Knipex	Zijsnijtang	1	160 mm	⚠ 1000 V ⚡
74 06 200	Knipex	Kracht-zijsnijtang	1	200 mm	⚠ 1000 V ⚡
86 03 180	Knipex	Sleuteltang, tang en schroef sleutel in één gereedschap	1	180 mm	
87 01 180	Knipex	KNIPEX Cobra®, Hightech-waterpomptang	1	180 mm	
97 53 04	Knipex	Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen, met zij-invoering	1		⚡
98 52	Knipex	Kabelmes	1	185 mm	⚠ 1000 V ⚡
98 25 01 SL	Knipex	Schroevendraaier (Slim) voor kruiskopschroeven, Pozidriv®	1	PZ1	⚠ 1000 V ⚡
98 20 35 SL	Knipex	Schroevendraaier (Slim) voor sleufschroeven	1	3,5 x 100 mm	⚠ 1000 V ⚡
3003010119	Picard	Bankhamer	1	300 g	

004018	Wera	Zyklop metalen dopsleutelset 8100 SA 8, 28-delig	1	1/4"	
003760	Wera	Joker dubbele beksleutel	1	10 x 13 mm	
18115	Stabila	Mini-waterpas Pocket Electric	1	68 mm	
003484	Wera	Kraftform Kompact VDE 16 Slim	1		
16135	Stabila	Waterpas type 70 Electric	1	430 mm	
361 252 1	Rennsteig	Electricien beitel	1	250 x 10 mm	