

FLUKE®



Voici le  
**multimètre thermique**  
**Fluke 279 FC**

Le **PREMIER multimètre thermique** de l'industrie !

- Multimètre complet avec caméra thermique intégrée.
- Outil 2 en 1 conçu pour augmenter la productivité.  
Faites-en plus, plus rapidement.
- Robuste et fiable.

**Pour obtenir de plus amples informations, veuillez  
contacter votre représentant Fluke régional.**



**La technologie iFlex® élargit vos capacités de mesure !**

**Caractéristiques**

- Tension AC/DC: 1000 V
- Courant AC: 2500 A AC (avec sonde de courant flexible iFlex®)
- Résistance: 50 MΩ
- Fréquence: 100 kHz
- Capacité: 9 999 µF
- Continuité/diode test/min max/maintien de l'affichage
- Résolution: 80 x 60
- Plage de températures pour la caméra: de -10 à 200 °C
- Écran LCD couleur 8,89 cm (3,5 pouces)
- Certifications CSA, FCC, CE
- Catégorie de mesure CAT III , 1000 V, CAT IV, 600 V
- Trois ans de garantie standard

**Changez votre perception des multimètres numériques**

**Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant Fluke régional.**

©2016 Fluke Corporation. Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
04/2016 6007621a-fr