



Prezentujemy

Multimetr termiczny Fluke 279 FC

PIERWSZY multimetr termiczny dla przemysłu!

- Bogaty w funkcje multimetr z wbudowaną kamerą termowizyjną.
- Przyrząd 2 w 1 powstał, aby zwiększyć wydajność. Dzięki nim zrobisz więcej w krótszym czasie!
- Wytrzymałość i niezawodność

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Fluke.



iFlex® poszerza możliwości pomiaru!

Parametry techniczne

- Napięcie AC/DC: 1000 V
- Prąd AC: 2500 A AC (przy użyciu elastycznej sondy prądowej iFlex®)
- Rezystancja: 50 MΩ
- Częstotliwość: 100 kHz
- Pojemność: 9999 μF
- Ciągłość, test diod, min./maks., zatrzymanie wskazań wyświetlacza
- Rozdzielczość: 80 × 60
- Zakres temperatur pracy: od -10 do 200 °C
- Kolorowy ekran LCD 3,5"/8,89 cm
- Certyfikacja CSA, FCC, CE
- Kategoria pomiarowa CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- 3-letnia gwarancja standardowa

Zmiana sposobu, w jaki postrzegasz multimetry cyfrowe

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Fluke.