

8921

Max. 290 W

AC/DC SWITCH MODE POWER SUPPLIES



- Faste utgangsspenninger
- Kortslutnings- og termisk sikret
- 6,3 mm flatstiftkontakter, inkl. jord
- Lysdiode på front
- Fast nettledding med jordet europlugg
- Tilgjengelig i 120 VAC versjon
- Fixed output voltages
- Short circuit proof and thermal protection
- 6,3 mm push-on terminal
- LED on front
- Available in 120 VAC version

Tekniske data - 13,5 V versjon		Technical specifications - 13,5 V version	
Inngangsspenning:	<i>Input voltage:</i>	190-264 VAC (100-130 VAC)	
Utgangsspenning:	<i>Output voltage:</i>	13,5 VDC	
• Innvendig trimbar:	• <i>Internally adjustable:</i>	11,5 - 15,5 VDC	
Maks. utgangseffekt:	<i>Max. output power:</i>	270 W	
Maks. laststrøm:	<i>Max. load current:</i>	20 A	
Lastregulering:	<i>Load regulation:</i>	0,15%	
Linjeregulering:	<i>Line regulation:</i>	0,05%	
Svitsjefrekvens:	<i>Switch frequency:</i>	67 kHz	
Temperaturområde:	<i>Temperature range:</i>	-10°C - +30°C	
Rippel:	<i>Ripple:</i>	20 mV p-p / 67 kHz	
Virkningsgrad:	<i>Efficiency:</i>	86%	
Isolasjonsklasse:	<i>Insulation class:</i>	I	
Elektrisk sikkerhetsstandard:	<i>Electrical safety standard:</i>	EN 60950	
EMC standarder	<i>EMC standards</i>		
• Emisjon:	• <i>Emission:</i>	EN 61000-6-3	
• Immunitet:	• <i>Immunity:</i>	EN 61000-6-1	
Mål (LxBxH):	<i>Dimensions (LxWxH):</i>	210 x 148 x 58mm	
Vekt:	<i>Weight:</i>	1,55 kg	

Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner.
Some technical specifications may differ for other voltage versions.

Spenningsversjoner 8921 - Voltage versions 8921

Inngang (VAC) <i>Input (VAC)</i>	Utgang (VDC) <i>Output (VDC)</i>		Maks. strøm (A) <i>Max. current (A)</i>	Maks. utgangseffekt (W) <i>Max. output power (W)</i>
	Nom. <i>Nom.</i>	Justerbar <i>Adjustable</i>		
230	13,5	11,5 - 15,5	20	270
230	24 *	22,0 - 30,0	12	290
230	48	40,0 - 60,0	6	290
120	48	40,0 - 60,0	6	290

- * Tilgjengelig med ferdig montert brakett for DIN-skinne montering
- * Available with bracket for DIN-rail montage

23052006

www.mascot.no
sales@mascot.no
Phone:
Fax:

Main Office
PO Box 177
N-1601 FREDRIKSTAD
NORWAY
+47 69 36 43 00
+47 69 36 43 01

Mascot UK
Box 2090, Salisbury
Wiltshire SP2 2BH
UK
+44 1722 504 853
+44 845 299 1210

Mascot DE-AT-CH-BENELUX
Hirschbergstr. 28/7
D-74838 LIMBACH
GERMANY
+49 6287 95140
+49 6287 95141

Tettninger Str. 52
D-88239 WANGEN
GERMANY
+49 7528 95 16 77
+49 7528 95 16 78

Mascot France
38 rue Leo Lagrange
94270 Le Kremlin Bicêtre
FRANCE
+33 1 46 58 71 85
+33 1 46 58 71 85