

**ModuPlug
HDC XX6A01 FMSRJ45-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Compact**

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

Type	HDC XX6A01 FMSRJ45-0100
Référence	2451100100
Version	
GTIN (EAN)	4050118468519
Cdt.	1 pièce(s)

ModuPlug
HDC XX6A01 FMSRJ45-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Poids net 0,001 g

Températures

Température limite -30 °C ... 90 °C

Caractéristiques générales

Version côté module	Femelle	Version côté opposé	Mâle, droit, RJ45
Catégorie	Cat. 6A	Codage	X
Courant nominal	0,5 A	Cycles d'enfichage	≥ 100
Degré de pollution	2	Longueur du câble	1 m
Nombre de pôles	8	Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Surface du contact	Au (Or)	Tension nominale	50 V
Type	Femelle	Vitesse de transmission	10 GBit/s

Caractéristiques techniques du câble

Blindé	Codage couleur	blanc / orange, orange, blanc / vert, vert, blanc / brun, brun, blanc / bleu, bleu
Oui	Diamètre extérieur	8.1 ± 0.5
Couleur de la gaine	Isolation	expansé
Halogène	Matériau de la gaine	Radox EM 104
Longueur du câble		
Section du conducteur		

Classifications

ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-26-12-04
eClass 9.1	27-44-02-18		

Informations sur le produit

Renseignements caractéristiques techniques Connecteur rond enfichable conformément à CEI 61076-2-109

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)

ModuPlug HDC XX6A01 FMSRJ45-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

RJ45	1	White, Orange	1	M12
	2	Orange	2	
	3	White, Green	3	
	4	Blue	3	
	5	White, Blue	8	
	6	Green	7	
	7	White, Brown	4	
	8	Brown	5	
			6	