

**Ethernet industriel  
IE-FC-SFP-KNOB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

**Informations générales de commande**

Type	IE-FC-SFP-KNOB
Référence	<a href="#">1450510000</a>
Version	FrontCom, cadre simple, Protection plastique
GTIN (EAN)	4050118255454
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### Ethernet industriel IE-FC-SFP-KNOB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Longueur	134 mm	Longueur (pouces)	5,276 inch
Largeur	67 mm	Largeur (pouces)	2,638 inch
Hauteur	27,5 mm	Hauteur (pouces)	1,083 inch
Épaisseur du paroi, max.	5 mm	Épaisseur du paroi, min.	1 mm
Poids net	308,49 g		

### Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

### Caractéristiques générales

Couvercle du matériau	Polycarbonate PC	Degré de protection	IP65, à l'état fermé
Structure du matériau	Zinc injecté sous pression	Type de produit	cadre simple, Protection plastique

### Normes

Certificat N° (GERMLLOYD)	13866-15
---------------------------	----------

### Téléchargements

Règles agrément GL	GL_FrontCom.pdf
--------------------	-----------------

### Classifications

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC001031
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-92-17	eClass 9.1	27-18-27-90

### Agréments

Agréments




ROHS	Conforme
------	----------

**Ethernet industriel  
IE-FC-SFP-KNOB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com


**Dessins**

**Dessin coté**




Unité : mm

**Découpe de montage**




Unité : mm

**Dessin coté**



Unité : pouce

**Découpe de montage**



Unité : pouce