ModuPlug
HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Simple
Le cadre coulissant innovant dispose de deux positions d'encliquetage pour l'ouverture et la fermeture. Cela permet le montage du module simple et sans outils.

Informations générales de commande

Type	HDC MF 10B AC
Référence	1428960000
Version	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233223
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

ModuPlug
HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	67,541 g

Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C

Caractéristiques du raccordement PE

Couple de serrage, max., raccordement PE	1,2 Nm	Section de raccordement du conducteur, max.	10 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm²	Type de raccordement PE	Raccordement vissé

Caractéristiques générales

Cycles d'enfichage	≥ 500	Matériau	Zinc injecté sous pression
Nombre d'emplacements	3	Série	ModuPlug
Taille	4		

Classifications

ETIM 5.0	EC002312	ETIM 6.0	EC002312
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 9.1	27-44-02-06

Informations sur le produit

Informations pour commander	3 slots de module ; raccordement à vis PE double face : 0,5 - 10 mm² (AWG 20 ... 8) ; conducteur préparé conformément à CEI 60999-1
Renseignements caractéristiques techniques	Bei Einbau in IP65 Gehäuse muss die hohe Gehäuse-Bauform gewählt werden

Agréments

Agréments

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Données techniques	EPLAN

ModuPlug
HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins