

SAI-M23-KBC-0.25/1.00**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-KBC-0.25/1.00
Référence	1995830000
Version	Connecteur capteur/actionneur, Contact à sertir
GTIN (EAN)	4032248925698
Cdt.	50 pièce(s)

SAI-M23-KBC-0.25/1.00**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 0,36 g

Températures

Température de fonctionnement , max. 125 °C

Température de fonctionnement , min. -40 °C

Normes

Certificat N° (UR) E344862

Caractéristiques générales

Courant nominal	8 A	Diamètre extérieur du conducteur	-
Matériau des contacts	Alliage cuivre et zinc	Surface du contact	doré
Type de raccordement	Raccordement à sertir		

Classifications

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000796
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-91-90
eClass 9.1	27-44-02-90		

Informations sur le produit

Informations sur le produit Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

TéléchargementsBrochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)