

**CIE #96 boîtiers
HDC IP68 04A AS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Les nouveaux boîtiers RockStar® résistent à l'eau de mer, offrent un degré de résistance aux chocs élevé, respectent IP68 et IP69K et ont été conçus pour supporter des conditions environnementales extrêmes et de fortes vibrations, conformément à DIN EN 61373 cat. 2 (boggie). Ainsi, cette famille de boîtiers est particulièrement adaptée aux systèmes de connecteurs industriels étanches sans défaillances ni maintenance, dans l'industrie du transport, dans la production d'électricité et dans toute application à très fortes contraintes. Au cours de la phase de développement, des mesures ont aussi été implémentées pour rendre les boîtiers extrêmement résistants à la CEM.

Informations générales de commande

Type	HDC IP68 04A AS
Référence	1081470000
Version	CIE ,96 boîtiers, Taille: 1, Degré de protection: IP68, IP69K, Embase encastrée, Bouchon vissé, Standard
GTIN (EAN)	4032248844098
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

CIE #96 boîtiers HDC IP68 04A AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	50 mm	Longueur (pouces)	1,969 inch
Largeur	36 mm	Largeur (pouces)	1,417 inch
Hauteur	24,4 mm	Hauteur (pouces)	0,961 inch
Cote de fixation largeur	30 mm	Poids net	45 g

Températures

Température limite	-50 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Caractéristiques générales

Boîtiers CEM	Oui	Degré de protection	IP68, IP69K
Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté	Surface	Électrolaqué

Dimensions

Distance des trous, longueur A2	30 mm	Longueur boîtier	50 mm
---------------------------------	-------	------------------	-------

Version

Forme	Standard	Indiqué pour ModuPlug®	Non
Joint	Caoutchouc silicé	Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	sous-partie
Taille	1	Type	Embase (traversée)
Version boîtier	Embase encastrée	Version système de fermeture	Bouchon vissé
Version étrier	Bouchon vissé		

Classifications

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-05-15
eClass 9.1	27-44-02-02		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Données techniques	EPLAN

Fiche de données**CIE #96 boîtiers
HDC IP68 04A AS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins