Fiche de données

Presse-étoupes
VG M32 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Presse-étoupes présentant l'indice de protection élevé IP 68.

Informations générales de commande

Type	VG M32 - K 68
Référence	1772320000
Version	Presse-étoupes, Presse-étoupe, M 32, 15 mm, OD min. 18.00 - OD max. 25.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
GTIN (EAN)	4032248129980
Cdt.	20 pièce(s)

Presse-étoupes
VG M32 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	56 mm	Longueur (pouces)	2,205 inch
Poids net	38,2 g		

Caractéristiques générales

Bague d'etanchéité	CR	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couple raccord, max.	7 Nm	Couple raccord, min.	3 Nm
Couple écrou borgne, max.	10 Nm	Couple écrou borgne, min.	8 Nm
Degré de protection	IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)	Degré de protection avec GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
Diamètre du câble extérieur, max.	25 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	18 mm
Filetage (extérieur)	M 32	Longueur du filetage	15 mm
Matériau	Polyamide 6	Normes	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444
Pas de vis	1,5 mm	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Raccord à vis	Métrique
Taille de clé 1	42 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Informations sur le produit

Informations pour commander	Version long filetage sur demande, sans halogène et sans joint d'étanchéité
Renseignements caractéristiques techniques	Version avec lèvres d'étanchéité injectées La longueur "L" varie en fonction du diamètre du câble utilisé

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD