Kraftform Kompakt 60 RA, 17 pièces

Kraftform Kompakt Vario avec fonction cliquet

EAN:	4013288155290	**Size:**	190x135x55 mm
Part number:	05051040001	**Weight:**	560 g
Article number:	KK 60 RA	**Country of origin:**	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Kraftform Kompakt 60 RA avec fonction cliquet pour des vitesses de travail élevées
- Kraftform multicomposants, avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler et technologie Rapidaptor
- Avec fonction cliquet
- Fine denture offrant un faible angle de reprise ; bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
- Couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 Nm

Ensemble 17 pièces réunissant des embouts de 89 mm de long dans une pochette pliante très pratique. Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 RA avec fonction cliquet : fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 newtons-mètres. Admission six pans creux 1/4" avec technologie Rapidaptor pour un travail sans fatigue et un échange éclair des embouts. Magnétique.

Web link
http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_avec_fonction_cliquet_kk_60_ra.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

816 RA Tournevis à cliquet

Tournevis à cliquet, fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal allant jusqu'à 50 newtons-mètres ; admission six pans creux 1/4" avec technologie Rapidaptor offrant les fonctions « rapid-in », « rapid-out », « rapid-spin », « chuck-all » et « single-hand » pour un échange éclair des embouts, magnétique, convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries 1 et 4 Wera

Système manche/lames interchangeables

Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Ajustement fin

En supplément, possibilité de réaliser des opérations d'ajustement fines grâce au blocage de la position médiane, sans qu'il soit nécessaire à chaque fois de modifier le sens de rotation. Position médiane fixable pour ajustement fin.

Inversion de sens

Bague d'inversion ergonomique.

Denture fine

Fine denture de 44 dents pour travaux précis. Gain de temps élevé lors du vissage.

Chuck-all

Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts ¼" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Rapid-in et self-lock

L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out

Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

Web link
http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_avec_fonction_cliquet_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de