8003 B Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, emmanchement 3/8", 3/8 pouce x 222.0 mm

Les cliquets Zyklop, 3/8"

EAN:	4013288174031	**Size:**	305x50x28 mm
Part number:	05004033001	**Weight:**	334 g
Article number:	8003 B	**Country of origin:**	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Minceur extrême. Long levier. Haute robustesse sans limitation de couple. Cliquet forgé 100 % métal en chrome-molybdène.
- Double denture. Confère aux 38 robustes dents de scie l'effet de précision mécanique d'une fine denture de 76 à angle de reprise de 4,7°.
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif
- Pour douilles à carré 3/8", avec blocage à bille
- Robustesse élevée sans limitation de couple

Cliquet Zyklop Metal avec carré traversant. Forme mince permettant d'œuvrer même dans les espaces très étroits. Le système à double engrènement permet une subdivision des 38 dents robustes en une fine denture à 76 crans, d'où un angle de reprise de 4,7° seulement. Inversion de sens très aisée grâce au carré mobile captif. Également doté, pour la première fois, d'une fonction sûre de verrouillage des douilles. Cliquet forgé 100 % métal (chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée doublée d'une haute longévité.

Web link
http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_cliquets_les_cliquets_zyklop_3_8_8003_b.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Zyklop Metal Push

Les assemblages mécaniques sont de plus en plus compacts et les cliquets souvent trop massifs. Les cliquets aussi arrivent à leurs limites à l'étroit. Wera a résolu ce problème. Pour cela, nos développeurs ont étudiés des situations de travail dans des environnements exigus. En résulte le cliquet Zyklop Metal, extrêmement mince et robuste, mais relativement long. Pour que la douille ne s'égare pas et pour éviter toute inversion par inadvertance, le meilleur choix, c'est le cliquet Zyklop Metal Push.

Cliquet Zyklop Metal Push

Particulièrement mince. Long levier. À carré traversant.

Géométrie mince

Minceur extrême. Long levier. Haute robustesse sans limitation de couple. Cliquet forgé 100 % métal en chrome-molybdène.

Carré mâle trempé

Carré traversant captif pour une inversion du sens de rotation en toute souplesse.

Double denture

Double denture. Confère aux 38 robustes dents de scie l'effet de précision mécanique d'une fine denture de 76 à angle de reprise de 4,7°.

Blocage à bille



Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité. Une pression courte sur le bouton d'éjection et le changement d'outil est garanti dans toutes les positions définies.

Web link
http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_cliquets_les_cliquets_zyklop_3_8_8003_b.html

Wera - 8003 B
05004033001 - 4013288174031

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8003 B Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, emmanchement 3/8", 3/8 pouce x 222.0 mm

Les cliquets Zyklop, 3/8"

Further versions in this product family:

		mm	mm	mm
05004033001	3/8"	222.0	27	29

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_cliquets_les_cliquets_zyklop_3_8_8003_b.html

Wera - 8003 B

05004033001 - 4013288174031

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de