

Les cliquets Zyklop, 3/8"



EAN:	4013288121141	Size:	295x245x60 mm
Part number:	05003594001	Weight:	3510 g
Article number:	8100 SB 2	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Réunit 5 types de cliquet en 1
- Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
- Composition 43 pièces dans une robuste mallette métallique
- Tête du cliquet librement orientable
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur

Assortiment Zyklop 43 pièces dans une robuste mallette métallique : cliquet Zyklop à emmanchement 3/8". La fine denture (72 dents) permet un faible angle de reprise de 5°. La tête du cliquet est librement orientable et peut être verrouillée en toute position grâce aux interrupteurs coulissants situés de chaque côté, ce qui permet de travailler sans problèmes et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions d'arrêt définies à 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper. En position 0°, le cliquet peut s'utiliser comme un tournevis classique, en combinaison avec un adaptateur et un embout. La construction en masse oscillante permet une accélération du processus de vissage. La symétrie de rotation du manche Kraffform et la douille à course libre favorisent le tortillement rapide. Grâce à sa forme parfaitement ajustée à la main, le manche Kraffform bannit les blessures telles qu'ampoules et callosités. Les matériaux durs employés permettent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau de « rester collée » au manche. Les zones plus tendres, antidérapantes, autorisent la transmission de forces élevées, sans déperdition. Pour douilles de vissage à carré 3/8" ainsi qu'adaptateurs 3/8" à emmanchement carré, avec blocage à bille. Avec 18 douilles Zyklop, 2 rallonges Zyklop à douille de rotation rapide, 1 manche transversal, 1 rallonge Wobble, 1 joint de cardan, 1 élément de liaison avec mandrin à serrage rapide, 18 embouts. Avec repéreur d'outil « Take it easy » : identification des calibres par couleur.

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_cliquets_les_cliquets_zyklop_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
 05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Les cliquets Zyklop, 3/8"

Cliquet Zyklop Speed



Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies



Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets. Et c'est un as du vissage à toute vitesse.

Librement orientable



La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

Vitesse de rotation élevée




Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n'est pas encore en action.

Réversible



Tous les cliquets Zyklop Speed sont rapidement et aisément commutables en fonction serrage/desserrage en toute position grâce à la molette. Pas de manipulation fastidieuse, pas de perte de temps !

Faible angle de reprise



Les cliquets réversibles à fine denture (72 dents) ont un faible angle de reprise (5° seulement). La reprise minimale permet un travail rapide et précis quelle que soit la complexité d'accès.

Comme tournevis classiques



En position 0°, les cliquets peuvent être utilisés comme tournevis classiques en montant un porte-embouts.

Insert en mousse bicolore



Parfaitement étudiés jusque dans le détail : les coffrets de rangement destinés aux compositions de cliquets Zyklop Speed. L'insert en mousse bicolore permet une remise en place rapide et au bon endroit – les outils manquants sont immédiatement repérés. Le positionnement des outils est gravé au laser de manière bien visible dans le couvercle, ce qui garantit la lisibilité même en cas d'encrassement. L'insert en mousse peut en outre être retiré et placé dans le tiroir de la servante.

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_cliquets_les_cliquets_zyklop_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB 2 Jeu cliquet ZyklopSpeed à emmanchement 3/8", métrique, 43 pièces

Les cliquets Zyklop, 3/8"



Web link

http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_cliquets_les_cliquets_zyklop_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2

05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de