

Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque C 1, 1/2 pouce, 10 - 50 Nm

Série Clés dynamométriques Click-Torque



EAN:	4013288193216	Size:	395x60x60 mm
Part number:	05075620001	Weight:	1075 g
Article number:	Click-Torque C 1	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82041100

- Cliquet avec carré 1/2", 45 dents avec inverseur
- Réglage et verrouillage simple du couple avec « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation
- « Clic » de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple pré-réglé
- Plage de mesure: 10-50 Nm; Précision de +/- 3% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Grande robustesse et poignée ergonomique bi-composant pour serrages à droite et à gauche

Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera. Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage et verrouillage simple du couple. Le « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple. Le mécanisme de déclenchement émet un « clic », parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple pré-réglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite. Pour un serrage à droite et à gauche avec attachement 9x12 mm pour outils interchangeables.

Web link

http://products.wera.de/fr/nouveautes_et_produits__promo__printemps__ete_2018_click-torque_c_1.html

Wera - Click-Torque C 1
05075620001 - 4013288193216

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque C 1, 1/2 pouce, 10 - 50 Nm



Série Clés dynamométriques Click-Torque

Clé dynamométrique Série Click-Torque

Précision




Pour nous, le travail avec une clé dynamométrique doit être simple et précis. C'est pourquoi nous avons développé la clé dynamométrique Click-Torque. La simplicité du réglage, la sécurisation de la valeur et la robustesse font de ces clés dynamométriques l'outil idéal pour tous les cas nécessitant un serrage contrôlé.



La précision est de $\pm 3\%$ selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simple et sûr




Réglage et verrouillage simple du couple avec lecture sans ambiguïté à la graduation principale et le réglage fin.

Réglage aisé



Réglage précis grâce au « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation.

Mécanisme de déclenchement



La clé déclenche et émet un « clic », audible et perceptible, dès que l'on atteint la valeur préréglée.

Sens de serrage



Les Clés dynamométriques Click-Torque à cliquet fixe permettent un serrage à droite.

Robustesse de l'outil



Construction très robuste avec cliquet 45 dents et poignée ergonomique à 2 composants.

Further versions in this product family:



	inch	nm	nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075620001	1/2"	0.25	10-50	8-36	360	140	47	35	16.5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"

Web link

http://products.wera.de/fr/nouveautes_et_produits_promo_printemps_ete_2018_click-torque_c_1.html

Wera - Click-Torque C 1
05075620001 - 4013288193216

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de