7435 Kraftform ESD, Tournevis dynamométrique réglable avec mandrin à serrage rapide, 0,10 - 0,34 Nm

Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform

EAN:	4013288179036	**Size:**	170x40x40 mm
Part number:	05074786001	**Weight:**	135 g
Article number:	7400 ESD Halfmoon	**Country of origin:**	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Tournevis dynamométrique Kraftform ESD (anti-électrostatique), réglable
- Outil antistatique avec résistance superficielle < 10^9 ohms
- Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm et HIOS 4 mm

Tournevis dynamométrique Wera. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Web link
http://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_a_reglage_de_couple_variable_7400_esd_halfmoon.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Outils dynamométriques réglables

Les tournevis dynamométriques réglables signés Wera offrent un réglage de couple variable pour une précision maximale. L'utilisateur bénéficie de la qualité de finition la meilleure qui soit dans le design Wera bien connu, marqué par une ergonomie efficace.

Outils ESD Wera

Les outils de vissage ESD doivent satisfaire aux exigences en matière de résistance stipulées par la norme DIN EN 61340-5-1. Parmi elles, on trouve notamment la réalisation du manche dans un matériau conducteur spécifié. Les outils Wera de la série ESD satisfont à cette norme, de même qu'aux prescriptions plus strictes encore de certaines entreprises de technologie.

Pour embouts Halfmoon et HIOS Bits

Le porte-embouts convient aux embouts à emmanchements Halfmoon et HIOS.

Réglage aisé

Réglage aisé de la valeur de couple requise, à la main.

Loupe à enficher

Les articles 1430 ESD et 1431 ESD sont livrés avec une loupe pouvant être enfichée sur l'échelle pour en améliorer la lisibilité.

Précision de mesure



Précision de mesure ± 6 % conformément à la norme DIN EN ISO 6789. Déclic parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

Polyvalence d'emploi

Le porte-embouts convient aux embouts à emmanchements Halfmoon et HIOS.

Couple de desserrage illimité

Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.

Web link
http://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_a_reglage_de_couple_variable_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7435 Kraftform ESD, Tournevis dynamométrique réglable avec mandrin à serrage rapide, 0,10 - 0,34 Nm

Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform

Further versions in this product family:

	art. no.	nm	nm	mm	inch
05074786001[1]	**7435 ESD**	**0.10-0.34**	**0.015**	**142**	**5 7/16**
05074788001[1]	7436 ESD	0.30-1.00	0.05	142	5 7/16

1) Avec loupe à emboîter pour faciliter la lecture de l'échelle graduée.

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_a_reglage_de_couple_variable_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074786001 - 4013288179036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de