

7440 Kraftform, Tournevis dynamométrique réglable avec mandrin à serrage rapide  
Rapidaptor, 1/4 pouce, 0,3 - 1,2 Nm  
Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform



<b>EAN:</b>	4013288100641	<b>Size:</b>	155x37x37 mm
<b>Part number:</b>	05074700001	<b>Weight:</b>	120 g
<b>Article number:</b>	7400	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000



- Tournevis dynamométrique, réglable, avec porte-embouts Rapidaptor
- Pour embouts 6 pans 1/4"
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Distinct signal when pre-set value is reached
- Indication numérique de la valeur de couple

Tournevis dynamométrique Wera. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Avec signalisation par déclic. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

**Web link**


[http://products.wera.de/fr/outils\\_pour\\_industrie\\_de\\_lavation\\_serie\\_7400\\_tournevis\\_dynamometriques\\_kraftform\\_7400.html](http://products.wera.de/fr/outils_pour_industrie_de_lavation_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_7400.html)

Wera - 7400

05074700001 - 4013288100641

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Outils dynamométriques réglables**



Lors des travaux de montage et de service, de nombreuses vis doivent être serrées en respectant un couple précis afin de garantir la sûreté du vissage et/ou d'éviter des endommagements sur la vis ou la pièce. Les tournevis dynamométriques à couple réglable de Wera constituent les outils idéaux pour ce genre d'application : couple réglage entre 0,3 Nm et 8,8 Nm, trois manches différents, précision de mesure de l'ordre de  $\pm 6\%$ , échange éclair des embouts grâce à la technologie Rapidaptor de l'admission d'embouts.



Les tournevis dynamométriques réglables signés Wera offrent un réglage de couple variable pour une précision maximale. L'utilisateur bénéficie de la qualité de finition la meilleure qui soit dans le design Wera bien connu, marqué par une ergonomie efficace.

**Réglage aisé**



Réglage aisé de la valeur de couple requise, à la main.

**Bonne lisibilité**



Bonne lisibilité de l'échelle de valeurs.

**Loupe à enficher**



Les articles 7430, 7431 et 7432 sont livrés avec une loupe pouvant être enfichée sur l'échelle pour en améliorer la lisibilité.

**Précision de mesure**



Précision de mesure  $\pm 6\%$  conformément à la norme DIN EN ISO 6789. Déclat parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

**Couple de desserrage illimité**



Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.

**Polyvalence d'emploi**



Polyvalence grâce au remplacement éclair des embouts ou des douilles possible grâce à la technologie Rapidaptor.

**Web link**

[http://products.wera.de/fr/outils\\_pour\\_industrie\\_de\\_laviation\\_serie\\_7400\\_tournevis\\_dynamometriques\\_krafftform\\_7400.html](http://products.wera.de/fr/outils_pour_industrie_de_laviation_serie_7400_tournevis_dynamometriques_krafftform_7400.html)

Wera - 7400

05074700001 - 4013288100641

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

**7440 Krafftform, Tournevis dynamométrique réglable avec mandrin à serrage rapide**  
**Rapidaptor, 1/4 pouce, 0,3 - 1,2 Nm**  
 Série 7400 Tournevis dynamométriques Krafftform



Further versions in this product family:

								
	art. no.	mm	inch	nm	nm	mm	inch	
	05074770001 <sup>1)</sup>	7430	89	1/4	0.10-0.34	0.015	142	5 7/16
	05074772001 <sup>1)</sup>	7431	89	1/4	0.30-1.00	0.05	142	5 7/16
	05074774001 <sup>1)</sup>	7432	89	1/4	0.90-1.50	0.05	142	5 7/16
	<b>05074700001</b>	<b>7440</b>	<b>105</b>	<b>1/4</b>	<b>0.3-1.2</b>	<b>0.05</b>	<b>155</b>	<b>6</b>
	05074701001	7441	105	1/4	1.2-3.0	0.10	155	6

1) Avec loupe à emboîter pour faciliter la lecture de l'échelle graduée.

**Web link**

[http://products.wera.de/fr/outils\\_pour\\_lindustrie\\_de\\_laviation\\_serie\\_7400\\_tournevis\\_dynamometriques\\_krafftform\\_7400.html](http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_serie_7400_tournevis_dynamometriques_krafftform_7400.html)

Wera - 7400

05074700001 - 4013288100641

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)