

10 99 I220

Øreklemmetang med pressenæse i siden



- Til nem og sikker fastgørelse af 1-øre- eller 2-ørreklemmer (system Oetiker eller lignende)
- Pressestederne bliver ikke beskadiget ved øreklemmerne
- Det slanke hoved giver god mulighed for adgang ved trange pladsforhold
- Kan anvendes universelt til klemmer på aksemanchetter-, køler- og brændstoffledninger, lufttryksystemer, kompressorer
- Langlivede og stabile
- Special-værktøjsstål af særlig kvalitet, smedet, oliehardt
- Specielt universelt anvendelig takket være pressenæsen i siden

Artikel-nr.	10 99 I220
EAN	4003773080756
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrukket med kunststof
Længde mm	220
vægt netto g	340



1-ørreklemme



2-ørreklemme



Den stumpe udformning forhindrer, at arbejdsstederne bliver beskadiget, hvilket sørger for en lang holdbarhed og sikkerhed for forbindelsen

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



10 99 I220:
Pressenæsen i siden giver selv ved trange pladsforhold mulighed for særligt god adgang til øreklemmen