

70 02 140

Skævbider



- Det uundværlige sideskær til mange forskellige anvendelser
- Førsteklasses materiale og præcis forarbejdning for en lang standtid
- Præcisions-skær til blød og hård tråd
- Pænt snit ved tynde Cu-tråde, selv ved skærspidserne
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 62 HRC
- Slank hovedform til brug på vanskeligt tilgængelige arbejdsområder
- Vanadin-elektrostål, smedet, oliehart i flere trin



Artikel-nr.	70 02 140
EAN	4003773023098
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
Form	0
Tang	sort atramenteret
Skæreværdi mellemhård tråd Ø mm	2,5
Skæreværdi hård tråd Ø mm	1,8
Skæreværdi blød tråd Ø mm	4,0
Længde mm	140
vægt netto g	150

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

