

71 12 200

KNIPEX CoBolt® Kompakt boltsaks



- Præcisionsskær til blød og hård tråd samt pianotråd
- Skærer dele som bolte, søm, nitter osv. op til Ø 5,2 mm
- Ekstra høj skæreeffekt ved reduceret kraft pga. særdeles effektiv ledkonstruktion
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 64 HRC
- Krom-vanadin-højefektstål, smedet, oliehart i flere trin
- Forbedret skæreydelse
- Nem skæring af store tværsnit pga. mikrostruktureret skær
- Med gribeblade under leddet til at gribe og trække tråde fra Ø 1,0 mm
- Med slanke flerkomponent-håndtag uden krave for bedre håndtering og nemmere transport
- Åbningsfjeder og lås indbygget i grebhåndtagene for komfortabelt arbejde og sikker transport

60 % kraftbesparelse sammenlignet med almindelige kraftskævbidere

Den geniale omsætningsmekanik sikrer ekstremt fordelagtige løftestangsforhold ved yderst lille friktion. Skærekraftene ligger over det 30-dobbelte af den anvendte håndkraft.

Artikel-nr.	71 12 200	<input type="checkbox"/>
EAN	4003773066859	
Tang	sort atramenteret	
Greb	med slanke flerkomponent-håndtag	
Form	1	
Skæreværdi mellemhård tråd Ø mm	5,2	
Skæreværdi hård tråd Ø mm	4,0	
Skæreværdi pianotråd Ø mm	3,6	
Skæreværdi blød tråd Ø mm	6,0	
Længde mm	200	
vægt netto g	375	



71 01/02/12 200 og 71 31/32 200

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

