

# 71 22 200

## KNIPEX CoBolt® Kompakt-boltsaks, bøjet



- Præcisions-skær til blød og hård tråd samt pianotråd
- Skærer dele som bolte, søm, nitter osv. op til Ø 5,2 mm
- Ekstra høj skære-effekt ved reduceret kraft pga. særdeles effektiv ledkonstruktion
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 64 HRC
- Krom-vanadin-høj-effektstål, smedet, olie-hærdet i flere trin
  - Form: 20° bøjet hoved med ensidig lask og sidesnit til omtrent flugtende skæring, med frirum til at gribe
- Med slanke flerkomponent-håndtag uden krave for bedre håndtering og nemmere transport
- Åbningsfjeder og lås indbygget i grebhåndtagene for komfortabelt arbejde og sikker transport

### 60 % kraftbesparelse sammenlignet med almindelige kraftskævbidere

Den geniale omsætningsmekanik sikrer ekstremt fordelagtige løftestangsforhold ved yderst lille friktion. Skærekrafterne ligger over det 30-dobbelte af den anvendte håndkraft.

Artikel-nr.	71 22 200
EAN	4003773066873
Tang	sort atramenteret
Greb	med slanke flerkomponent-håndtag
Form	2
Skæreværdi mellemhård tråd Ø mm	5,2
Skæreværdi hård tråd Ø mm	4,0
Skæreværdi pianotråd Ø mm	3,6
Skæreværdi blød tråd Ø mm	6,0
Længde mm	200
vægt netto g	375



20° bøjet hoved med ensidig lask og sidesnit til plan afskæring, med fri plads til at gribe fat

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

