

# 71 22 200 T

## KNIPEX CoBolt® Kompakt-boltsaks, bøjet med befæstigelsesring



- Præcisionsskær til blød og hård tråd samt pianotråd
- Skærer dele som bolte, søm, nitter osv. op til Ø 5,2 mm
- Ekstra høj skæreeffekt ved reduceret kraft pga. særdeles effektiv ledkonstruktion
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 64 HRC
- Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehardt i flere trin
  - Form: 20° bøjet hoved med ensidig lask og sidesnit til omtrent flugtende skæring, med frirum til at gribe
- åbningsfjeder og lås indbygget i grebhåndtagene for komfortabelt arbejde og sikker transport
- Med slanke flerkomponent-håndtag uden krave for bedre håndtering og nemmere transport
- Tang med befæstigelsesring til at anbringe en styrsikring

### 60 % kraftbesparelse sammenlignet med almindelige kraftskævbidere

Den geniale omsætningsmekanik sikrer ekstremt fordelagtige løftestangsforhold ved yderst lille friktion. Skærekraftene ligger over det 30-dobbelte af den anvendte håndkraft.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Artikel-nr.                     | 71 22 200 T   |
| EAN                             | 4003773080053   |
| Tang                            | sort atramenteret   |
| Greb                            | med slanke flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrsikring |
| Form                            | 2   |
| Skæreværdi mellemhård tråd Ø mm | 5,2   |
| Skæreværdi hård tråd Ø mm       | 4,0   |
| Skæreværdi pianotråd Ø mm       | 3,6   |
| Skæreværdi blød tråd Ø mm       | 6,0   |
| Længde mm                       | 200   |
| vægt netto g                    | 370   |



20° bøjet hoved med ensidig lask og sidesnit til plan afskæring, med fri plads til at gribe fat

Forbehold mod tekniske ændring og fejl