

71 32 200

KNIPEX CoBolt® Kompakt boltsaks



- Præcisionsværktøj til blød og hård tråd samt pianotråd
- Skærer dele som bolte, søm, nitter osv. op til Ø 5,2 mm
- Ekstra høj skæreeffekt ved reduceret kraft pga. særdeles effektiv ledkonstruktion
- Skær yderligere induktivt hærkede, skærhårdhed ca. 64 HRC
- Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehart i flere trin
 - Form: udskæringerne i skæret gør det lettere at skære tykkere tråde, f.eks. ved nedhængte løftkonstruktioner
- Åbningsfjeder og lås indbygget i grebhåndtagene for komfortabelt arbejde og sikker transport
- Med gribeblade under leddet til at gribe og trække tråde fra Ø 1,0 mm



60 % kraftbesparelse sammenlignet med almindelige kraftskævbidere

Den geniale omsætningsmekanik sikrer ekstremt fordelagtige løftstangsforhold ved yderst lille friktion. Skærekraftene ligger over det 30-dobbelte af den anvendte håndkraft.

Artikel-nr.	71 32 200
EAN	4003773066880
Tang	sort atramenteret
Greb	med slanke flerkomponent-håndtag
Form	3
Skæreværdi mellemhård tråd Ø mm	5,2
Skæreværdi hård tråd Ø mm	4,0
Skæreværdi pianotråd Ø mm	3,6
Skæreværdi blød tråd Ø mm	6,0
Længde mm	200
vægt netto g	370



71 31/32/41 200: Pga. den lednære skær-udskæring holdes tykkere tråde i en bedre skæreposition (optimale vægtstangsforhold). Ikke nødvendigt at flytte værktøjet, som det er normalt ved boltsakse.



71 01/02/12 200 og 71 31/32 200



Åbningsfjeder og transportlås

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

