

74 02 200

Kraft-skævbider



- Til hårdeste, vedvarende belastning
- Høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug pga. optimal tilpasning af skærevinkel og udvekslingsforhold
- Præcisionsskærene er desuden induktivt hærdet (skærhårdhed ca. 64 HRC), til alle trådtyper inklusive pianotråd
- Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehartet i flere trin




20 % kraftbesparelse

sammenlignet med almindelige skævbidere med samme længde

Med påsmedet ledaksel.

Artikel-nr.	74 02 200
EAN	4003773040309
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
Form	0
Skæreværdi mellemhård tråd Ø mm	4,2
Skæreværdi hård tråd Ø mm	3,0
Skæreværdi pianotråd Ø mm	2,5
Længde mm	200
vægt netto g	304



Forbehold mod tekniske ændring og fejl

