

85 51 180 A

Spændebåndstang



- Drejelige, universelle gribeindsatser for et sikkert betjening af spændebåndene i enhver position
- Gribeindsatser, som kan drejes også ved belastning
- En ekstremt høj udveksling betyder, at spændebåndet med bøjler kan åbnes sikkert og nemt
- Slankt og lavt hoved og drejelige gribeindsatser giver et ideelt værktøj - især ved trange pladsforhold
- Ekstrafunktion: Slinger løsnes forsigtigt med fortdet gribegab
- Krom-Vanadium-elektrostål, smedet og oliehardt
- Anvendes til standard spændebånd, pladsbesparende spændebånd og trådspændebånd samt fjederbåndsringer op til 50 mm nominal størrelse
- Maksimal mundåbning 50 mm; mere end 30 mm spændvidde

Kun en tang til spændebånd og fjederbåndsringer af forskellig størrelse. Tilpasser sig efter enhver situation via drejelige gribeindsatser. Alligevel sikres det, at spændebåndene sidder fast i tangen.

ANVENDELSESOMRÅDER PERSONBILER OG LASTBILER

Luftindsugning, køling, ladeluft, vandreturløb, termostat, brændstof, varme

Artikel-nr.	85 51 180 A
EAN	4003773081159
Tang	grå atramenteret
Greb	betrukket med skridhæmmende kunststof
Kapacitet	max. 50 mm
Indstillingspositioner	15
Længde mm	180
vægt netto g	170



Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Pladsbesparende spændebånd



Spændebåndstang



Fjederbåndsring



Trådspændebånd



De praktiske drejelige gribeindsatser gør det muligt at opnå god adgang til spændebåndet i alle positioner