

86 03 150



Mini-tangnøgle tang og skruenøgle i ét værktøj




- Erstatte et helt sæt skruenøgler, metrisk og tommer
- Glatte kæber for skånsom montering af overfladeforædlede armaturer - arbejde direkte på krom!
- Indstilleligt skruetværktøj
- Egner sig fremragende til at gribe, holde, presse og bøje arbejdsemner
- Indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet
- Ingen beskadigelse af kanterne ved sarte armaturer pga. spillerumsfri påsætning over hele fladen
- Trinløs grebning af alle nøglevidder op til den angivne kapacitet vha. parallelt førte kæber
- Ledbolten går sikkert i indgreb: ingen utilsigtet ændring af indstillingen
- Indbygget skraldefunktion for hurtig spænde og løsne opgaver - uden at fjerne den fra emnet
- Høj klemmekraft pga. 10-dobbelt håndkraftforstærkning
- Krom-Vanadium-elektrostål, smedet og oliehardt
- Ideel universalnøgle i lommeformat
- Uundværlig ledsager til instrumentværktøjet

De glatte kæber griber om nødvendigt med højt presstryk alle parallelle flader i kapacitetsområdet og åbner næsten ubegrænset anvendelsesmuligheder for tangnøglen: f.eks. til sikringsforskruinger, presning til aktivering af klæbekraften ved kontaktlim, kantafbrækning ved flisearbejder, knækning af kabelbindere, brug som lille skruestik.


Artikel-nr.	86 03 150
EAN	4003773069676
Tang	forkromet
Greb	betrukket med kunststof
B2 mm	7,0
B3 mm	10,5
B1 mm	4,7
Indstillingspositioner	14
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i tommer	1
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i mm	27
Længde mm	150
vægt netto g	175



Tangnøgle: spillerumsfri fladepresning, ødelægger ikke kanterne



Almindelig skruenøgle: Kantpresning medfører beskadigelse



Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Reserve dele

Artikel-nr.	EAN	
-------------	-----	--

86 09 150

4003773073123

Reservedelssortiment indstilling til 86.150