

86 03 180



Tangnøgle tang og skruenøgle i ét værktøj




- Erstatte et helt sæt skruenøgler, metrisk og tommer
- Glatte kæber for skånsom montering af overfladeforædlede armaturer - arbejde direkte på krom!
- Indstilleligt skruetværktøj
- Egner sig fremragende til at gribe, holde, presse og bøje arbejdsemner
- Indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet
- Ingen beskadigelse af kanterne ved sarte armaturer pga. spillerumsfri påsætning over hele fladen
- Trinløs grebning af alle nøglevidder op til den angivne kapacitet vha. parallelt førte kæber
- Ledbolten går sikkert i indgreb: ingen utilsigtet ændring af indstillingen
- Indbygget skraldefunktion for hurtig spænde og løsne opgaver - uden at fjerne den fra emnet
- Høj klemmekraft pga. 10-dobbelt håndkraftforstærkning
- Krom-Vanadium-elektrostål, smedet og oliehardt
- Med smalle grebekæber - til skruetopgaver, som kræver slankt værktøj

De glatte kæber griber om nødvendigt med højt pressetryk alle parallelle flader i kapacitetsområdet og åbner næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder for tangnøglen: f.eks. til sikringsforskrutninger, presning til aktivering af klæbekraften ved kontaktlim, kantafrækning ved flisearbejder, knækning af kabelbindere, brug som lille skruestik.

Artikel-nr.	86 03 180
EAN	4003773035466
Tang	forkromet
Greb	betrukket med kunststof
B2 mm	8,0
B3 mm	12,0
B1 mm	5,0
Indstillingspositioner	13
Nominelt mål	180 mm
Kapacitet til møtriknøglevidde i tommer	1 3/8
Kapacitet til møtriknøglevidde i mm	35
Længde mm	180
vægt netto g	254



Tangnøgle: spillerumsfri fladepresning, ødelægger ikke kanterne



Almindelig skruenøgle: Kantpresning medfører beskadigelse

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Reserve dele

Artikel-nr.	EAN	
-------------	-----	--

86 09 180

4003773037514

Reservedelssortiment indstilling til 86 180