

# 86 03 400



## Tangnøgle XL tang og skruenøgle i ét værktøj



- Det enestående montageværktøj nu også med 400 mm længde.
- Til nøglestørrelser op til 85 mm / 3 3/8".
- Egner sig fremragende til at gribe, holde, presse og bøje arbejdslemmer
- Optimeret tilpasning til arbejdslemmet med grebets ergonomiske position
- Ledbolten går sikkert i indgreb: ingen utilsigtet ændring af indstillingen
- Høj klemmekraft pga. 10-dobbelt håndkraftforstærkning
- Indstilleligt skruenøgleværktøj
- Erstatte diverse dyre, store gaffelnøgler op til str. 85 mm eller 3 3/8"
- Trinløs grebning af alle nøglevidder op til den angivne kapacitet vha. parallelt førte kæber
- Glatte kæber, også til skånsom montering af bedste forskruninger af messing, rødgods eller rustfrit stål
- Ingen beskadigelse af kanterne ved sarte armaturer pga. spillerumsfri påsætning over hele fladen
- Indbygget skraldefunktion for hurtig spænde og løsne opgaver - uden at fjerne den fra emnet
- Indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdslemmet
- Krom-Vanadium-elektrostål, smedet og oliehardt

Især til store forskruninger er gaffelnøgler med fast nøglevidde dyre. Her tilbyder KNIPEX tangnøglen XL et enormt besparelspotentiale med sin indstillelige gaffelvidde op til str. 85 mm / 3 3/8".

Artikel-nr.	86 03 400
EAN	4003773077312
Tang	forkromet
Greb	betrukket med kunststof
B2 mm	16
B3 mm	20
B1 mm	12,5
Indstillingspositioner	25
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i tommer	3 3/8
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i mm	85
Længde mm	400
vægt netto g	1460



Forbehold mod tekniske ændring og fejl

