

# 87 01 400

## KNIPEX Cobra® XL Rør- og vandpumpetang



- Større gribevidde, men langt lavere vægt end tilsvarende rørtænger
- Hurtig indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet; leddet glider ikke igennem ved en fejltagelse
- Finindstilling for optimal tilpasning til forskellige arbejdsemner samt håndvenlig grebstilling:
- Selvklemmende på rør og møtrikker glider ikke på arbejdsemnet, sparer kraft ved arbejdet
- Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed ca. 61 HRC: vedvarende sikkert greb pga. høj slidstyrke
- Gennemstukket led: høj stabilitet pga. dobbelt føring
- Klemskyttelse forhindrer sammenklemningskvæstelser
- Chrom-vanadium-elektrostål, smedet, oliehart

KNIPEX Cobra® XL og XXL giver en vandpumpetangs ydelse og komfort med mindre vægt og større gribe kapacitet end tilsvarende rørtænger. Cobra® XL kan f.eks gribe om en 2"-rørforskruning og vejer 50 % mindre end en 2"-rørtang, som har en langt lavere gribe kapacitet. I det bekvemme format med en længde på 400 mm er der altid plads til Cobra® XL i installatørens værktøjskuffert. Cobra® XXL har en særdeles stor gribereserve med sin kapacitet på op til 4 1/2", men vejer kun så meget som en 2"-rørtang.

Artikel-nr.	87 01 400
EAN	4003773005636
Tang	grå atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrasket med kunststof
Indstillingspositioner	27
Kapacitet til rør i tommer (diameter) Ø tommer	3 1/2
Kapacitet til rør Ø mm	90
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i mm	95
Længde mm	400
vægt netto g	1214



Finindstilling ved tryk på en knap: hurtigt og komfortabelt



Forbehold mod tekniske ændring og fejl



### Reservedele

Artikel-nr.	EAN	
87 09 400	4003773034391	Reservedelssortiment indstilling til 87 400