

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE Hightech-vandpumpetang, isoleret



- Indstilling ved at skubbe direkte hen til arbejdsområdet: hurtig, sikker og bekvem betjening
- Åbnes ved tryk på en knap bort fra arbejdsområdet
- Finindstilling for optimal tilpasning til forskellige arbejdsområder samt håndvenlig grebstilling:
- God adgang til arbejdsområdet pga. særdeles slank form i hoved- og ledområdet
- Selvklemmende på rør og møtrikker glider ikke på arbejdsområdet, sparer kraft ved arbejdet
- Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed ca. 61 HRC: vedvarende sikkert greb pga. høj slidstyrke
- Gennemstukket led: høj stabilitet pga. dobbelt føring
- Klembeskyttelse forhindrer sammenklemningskvæstelser
- Chrom-vanadium-elektrostål, smedet, oliehart

Indstillingen for en tilpasning til arbejdsområdet foregår sikkert og nemt med KNIPEX Cobra® VDE: den åbnede tang lægges med den øverste gribekæbe mod arbejdsområdet, tangen skubbes i, færdig!

Artikel-nr.	87 26 250
EAN	4003773071495
Tang	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-håndtag, VDE-godkendt
Hoved	
Isoleringsstandard	IEC 60900 DIN EN 60900
Indstillingspositioner	24
Kapacitet til rør i tommer (diameter) Ø tommer	2
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i mm	46
Kapacitet til rør Ø mm	50
Længde mm	250
vægt netto g	340



Hurtig indstilling på arbejdsområdet uden tryk på en knap

Skub ganske enkelt tangen sammen!

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Reserve dele

Artikel-nr.	EAN	
87 29 01	4003773079002	