

88 01 250

KNIPEX Alligator® Vandpumpetang



- Større ydelse og komfort i sammenligning med almindelige vandpumpetænger med samme længde: stopindstilling i 9 trin for 30 % større gribekapacitet
- God adgang til arbejdsområdet pga. særdeles slank form i hoved- og ledområdet
- Selvklemmende på rør og møtrikker glider ikke på arbejdsområdet, sparer kraft ved arbejdet
- Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed ca. 61 HRC: vedvarende sikkert greb pga. høj slidstyrke
- Gennemstukket led: høj stabilitet pga. dobbelt føring
- Robust konstruktion, ufølsom mod tilsmudsning, særligt velegnet til arbejde udendørs
- Klembeskyttelse forhindrer sammenklemningskvæstelser
- Chrom-vanadium-elektrostål, smedet, oliehart




Artikel-nr.	88 01 250
EAN	4003773022992
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrasket med skridhæmmende kunststof
Indstillingspositioner	9
Nominelt mål	250 mm
Kapacitet til rør i tommer (diameter) Ø tommer	2
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i mm	46
Kapacitet til rør Ø mm	50
Længde mm	250
vægt netto g	319



Selvklemmende på rør og møtrikker: ingen udskridning på arbejdsområdet; hele aktiveringskraften kan bruges til at dreje arbejdsområderne; det er ikke nødvendigt at trykke tangbenene fast sammen, derfor kræves mindre kraftanstrengelse



Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Reserve dele

Artikel-nr.	EAN	
88 09 250	4003773053514	Bolt (Kerpinstift) til 88 250