

95 16 165


Kabelsaks



- Til at skære Cu- og Al-kabler, en- og flertrådede
- Uegnet til ståltråd og hårdtrukne kobberledere
- Hærdede skær med præcisionsslibning
- Skærer glat og ordentligt uden at klemme
- Let skæring med enhåndsbetjening
- Klembeskyttelse forhindrer sammenklemningskvæstelser
- Justerbart skrueled, selvsikrende
- Special-værktøjsstål af særlig kvalitet, smedet, oliehardt




Artikel-nr.	95 16 165
EAN	4003773039648
Værktøj	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-håndtag, VDE-godkendt
Form	1
Isoleringsstandard	IEC 60900 DIN EN 60900
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet (diameter) Ø mm	15
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet mm²	50
AWG	1/0
Længde mm	165
vægt netto g	262



Kabelsnit med skævbider: stort kraftforbrug, urent snit, stærk deformation og sammenklemning af kablet



Kabelsnit med kabelsaks: let, pænt og ordentligt snit uden at deformere kablet



Forbehold mod tekniske ændring og fejl

