

97 52 05

Crimptang også til tohåndsbetjening




- Til loddefrie elektriske forbindelser
- Håndkraften er op til 30% mindre end ved almindelige crimptænger på grund af ny vægtstangsudveksling
- Vedblivende høj crimpkvalitet pga. præcisionsprofiler og tvangsspærre med trin (kan låses op)
- Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) fra fabrikkens side, kan justeres
- Tohåndsbetjening for let crimpning af store ledertværsnit
- God håndtering pga. velafbalanceret tyngdepunktposition, afbøjet hoved og ergonomisk formede greb
- Krom-Vanadium-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt

Artikel-nr.	97 52 05
EAN	4003773025467
Tang	bruneret
Greb	med skridsikre kunststof-håndtag
Anvendelse	uisolerede, åbne stikforbindere (4,8 + 6,3 mm stikbredde)
Kapacitet kvadratmillimeter mm ²	0,5 - 6,0
Antallet af bakker	3
AWG	20 - 10
Længde mm	250
vægt netto g	572



Første skridt: Benet hentes med to fingre, til begge kæber ligger på den forbinder, som skal crimpes



Andet skridt: Nu bruges hele hånden til den videre crimpning



Tredje skridt: Ved større kraftbehov, f.eks. ved isolerede forbindere 6,00 mm², er en tohåndsbetjening mulig pga. de længere greb

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Reservedele

Artikel-nr.	EAN	
97 59 20	4003773053934	Trækfjeder til 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Trækfjeder til 97 52 xx