

02 02 225 T

Alicate universal para trabajos pesados Con anilla de fijación



- Un 35 % de ahorro de fuerza en comparación con alicates universales convencionales
- Con filos (dureza de aprox. 63 HRC) para un trabajo duro
- Trabajo más fácil debido a la palanca optimizada
- Cortar con más facilidad, agarrar, doblar y tirar con fuerza
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas

Núm. de artículo	02 02 225 T
EAN	4003773079934
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas en dos componentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm	3,0
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro) Ø mm	2,5
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro) Ø mm	14,0
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar mm²	25
Longitud mm	225
Peso neto g	401



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.