

03 06 180 T

Alicate universal Con anilla de fijación



- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Para cortar alambre blando y duro
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Alicates con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas



Núm. de artículo	03 06 180 T
EAN	4003773081395
Alicate	cromado
Mangos	Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaídas
Cabeza	
Norma de aislamiento	IEC 60900 DIN EN 60900
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar mm²	16
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm	3,4
Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm	2,2
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro) Ø mm	12,0
Medida	180 mm
Longitud mm	180
Peso neto g	271

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.