

08 22 145 T

Alicate universal en punta Con anilla de fijación



- Práctico para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma esbelta de la cabeza con las mordazas que terminan en punta (gran seguridad contra torsión)
- Superficie de agarre con un contorno convexo de un lado para el agarre seguro de piezas planas
- La ranura fresada en la zona de agarre permite el soporte y la extracción de pequeñas piezas como clavos, pasadores y pernos
- Los alicates fiables y versátiles para llevar
- Corte sencillo gracias a una potente articulación
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Larga vida útil y puntas estables
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas

Núm. de artículo	08 22 145 T
EAN	4003773080640
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas en dos componentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Alicate	negro atramentado
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm	3,0
Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm	2,0
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro) Ø mm	8,0
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar mm²	16
Longitud mm	145
Peso neto g	150

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.