

11 06 160


Alicate pelacables



- Para conductores de uno o varios hilos y de hilos finos con aislamiento de plástico o de goma de máximo 5 mm de diámetro o 10 mm² de sección de cable
- Fácil ajuste al diámetro del cable mediante tuerca interior
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite



Núm. de artículo	11 06 160
EAN	4003773021933
Alicate	cromado
Mangos	aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE
Tipo	0
Cabeza	
Norma de aislamiento	IEC 60900 DIN EN 60900
Valores de pelado milímetros cuadrados mm²	10,0
Medida	160 mm
Valores de pelado (diámetro) Ø mm	5,0
AWG	7
Longitud mm	160
Peso neto g	166



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Repuestos

Núm. de artículo	EAN	
11 09 01	4003773052326	Juego de repuestos (tornillo y tuerca) para 11 160