

13 42 165

Pelacables multifuncional



- Para pelar rápidamente cables redondos aislados y cables para recintos húmedos (p. ej. cable NYM)
- Acceso sencillo particularmente en cajas empotradas ubicadas en profundidad gracias a su forma esbelta de la cabeza y el cortante en forma de ángulo para fundas de cables
- Pelado de los cables de forma sencilla y sin dañarlos gracias al filo de corte circular con límite de profundidad
- Aplicación universal: orificios de precisión para pelar conductores de 0,75 - 1,5 y 2,5 mm²
- Con corte diagonal para cortar conductores, alambres, tornillos y clavos pequeños
- Todos los filos están templados adicionalmente por inducción hasta una dureza de aprox. 61 HRC para una elevada resistencia al desgaste
- 30% menos de peso que otros alicates convencionales
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Núm. de artículo	13 42 165
EAN	4003773079675
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas en dos componentes
Alicate	negro atramentado
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm	3,2
Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm	2,2
Valores de pelado (diámetro) Ø mm	8 - 13
Valores de pelado milímetros cuadrados mm²	0,75 - 1,5 / 2,5
Longitud mm	165
Peso neto g	176



Corta cables con diámetros de hasta 13 mm



Realizar cortes al acortar conductores individuales



Orificios para retirar el aislamiento en conductores de 1,5 y 2,5 mm²

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.