

# 13 46 165

## Pelacables multifuncional



- Para pelar rápidamente cables redondos aislados y cables para recintos húmedos (p. ej. cable NYM)
- Acceso sencillo particularmente en cajas empotradas ubicadas en profundidad gracias a su forma esbelta de la cabeza y el cortante en forma de ángulo para fundas de cables
- Pelado de los cables de forma sencilla y sin dañarlos gracias al filo de corte circular con límite de profundidad
- Aplicación universal: orificios de precisión para pelar conductores de 0,75 - 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup>
- Con corte diagonal para cortar conductores, alambres, tornillos y clavos pequeños
- Todos los filos están templados adicionalmente por inducción hasta una dureza de aprox. 61 HRC para una elevada resistencia al desgaste
- 30% menos de peso que otros alicates convencionales
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

<b>Núm. de artículo</b>	13 46 165
<b>EAN</b>	4003773079699
<b>Cabeza</b>	
<b>Alicate</b>	cromado
<b>Mangos</b>	aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE
<b>Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm</b>	3,2
<b>Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm</b>	2,2
<b>Valores de pelado (diámetro) Ø mm</b>	8 - 13
<b>Valores de pelado milímetros cuadrados mm<sup>2</sup></b>	0,75 - 1,5 / 2,5
<b>Longitud mm</b>	165
<b>Peso neto g</b>	190

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.