

13 66 180 T

KNIPEX StriX Alicate pelacables con cortacables

Con anilla de fijación



- Para conductores de uno o varios hilos y de hilos finos con aislamiento de plástico o de goma de máximo 5 mm de diámetro o 10 mm² de sección de cable
- Graduación en la garra como ayuda visual de orientación para pelar longitudes constantes (11 mm y 16 mm)
- Fácil ajuste al diámetro del cable mediante tuerca interior
- Filo de corte para cortar cables de cobre y de aluminio hasta Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²)
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Alicata con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas

Núm. de artículo	13 66 180 T
EAN	4003773081906
Alicate	cromado
Cabeza	
Mangos	Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída
Norma de aislamiento	IEC 60900 DIN EN 60900
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro) Ø mm	15
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar mm²	50
Valores de pelado milímetros cuadrados mm²	10
Valores de pelado (diámetro) Ø mm	5
AWG	8
Longitud mm	180
Peso neto g	212

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.