


13 92 200

Alicate para instalaciones eléctricas



- 6 funciones en un alicate
- Alicata multifuncional para instalaciones eléctricas; para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelar y entallar punteras
- Superficie de agarre lisa en la punta para agarrar sin dañar los cables individuales. Superficie de agarre dentada y mordaza para agarrar material plano y redondo
- Canto exterior marcado en la boca para manipular las cajas de los mecanismos eléctricos y desbarbar orificios de paso
- Orificios para pelar cables de 0,75 a 1,5 mm² y 2,5 mm²
- Hendidura para entallar punteras de 0,5 a 2,5 mm²
- Cortacables con fillos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas
- En los modelos con muelle de apertura integrado en la articulación, el trinquete activado mantiene cerradas los fillos de corte mientras que se mantienen las demás funciones
- El mecanismo de cierre inteligente permite "agarrar" sin abrir los alicates. El fillo permanece cerrado y protegido.

Núm. de artículo	13 92 200
EAN	4003773075103
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas en dos componentes
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro) Ø mm	15
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar mm ²	50
Capacidad de pelado para conductores mm ²	0,75 - 1,5 + 2,5
Capacidad milímetros cuadrados mm ²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Longitud mm	200
Peso neto g	280



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

