

# 13 96 200

## Alicate para instalaciones eléctricas



- 6 funciones en un alicate
- Alicate multifuncional para instalaciones eléctricas; para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelar y entallar punteras
- Superficie de agarre lisa en la punta para agarrar sin dañar los cables individuales. Superficie de agarre dentada y mordaza para agarrar material plano y redondo
- Canto exterior marcado en la boca para manipular las cajas de los mecanismos eléctricos y desbarbar orificios de paso
- Orificios para pelar cables de 0,75 a 1,5 mm<sup>2</sup> y 2,5 mm<sup>2</sup>
- Hendidura para entallar punteras de 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Cortacables con filos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Mecanismo de cierre inteligente, en los modelos con muelle de apertura automática, para trabajar sin necesidad de abrir completamente los alicates. El filo permanece cerrado y protegido
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso
- Articulación atomillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- En los modelos con muelle de apertura integrado en la articulación, el trinquete activado mantiene cerradas los filos de corte mientras que se mantienen las demás funciones
- El mecanismo de cierre inteligente permite "agarrar" sin abrir los alicates. El filo permanece cerrado y protegido.

Núm. de artículo	13 96 200
EAN	4003773075110
Cabeza	
Alicate	cromado
Mangos	aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE
Norma de aislamiento	IEC 60900 DIN EN 60900
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro) Ø mm	15
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar mm <sup>2</sup>	50
Capacidad de pelado para conductores mm <sup>2</sup>	0,75 - 1,5 + 2,5
Capacidad milímetros cuadrados mm <sup>2</sup>	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Longitud mm	200
Peso neto g	280



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

