



13 96 200 T

Alicate para instalaciones eléctricas Con anilla de fijación



- Alicata multifuncional para instalaciones eléctricas; para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelar y entallar punteras
- 6 funciones en un alicate
- Superficie de agarre lisa en la punta para agarrar sin dañar los cables individuales. Superficie de agarre dentada y mordaza para agarrar material plano y redondo
- Canto exterior marcado en la boca para manipular las cajas de los mecanismos eléctricos y desbarbar orificios de paso
- Orificios para pelar cables de 0,75 a 1,5 mm² y 2,5 mm²
- Hendidura para entallar punteras de 0,5 a 2,5 mm²
- Cortacables con filos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Mecanismo de cierre inteligente, en los modelos con muelle de apertura automática, para trabajar sin necesidad de abrir completamente los alicates. El filo permanece cerrado y protegido
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Alicata con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas

Núm. de artículo	13 96 200 T
EAN	4003773081425
Alicate	cromado
Cabeza	
Mangos	Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída
Norma de aislamiento	IEC 60900 DIN EN 60900
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar mm²	50
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro) Ø mm	15
Capacidad de pelado para conductores mm²	0,75 - 1,5 + 2,5
Capacidad milímetros cuadrados mm²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Longitud mm	200
Peso neto g	277



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.