


# 14 26 160

## Alicate pelacables de corte diagonal



- Con largos filos de corte
- Alto rendimiento de corte gracias a la articulación de fuerza
- Agujeros precisos para pelar cables de conductores unitarios de 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup>
- Corte cómodo de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Puntas largas para trabajos de corte muy finos, incluso en áreas de difícil acceso
- Filos de corte de precisión, templados por inducción, dureza aprox. de los filos de corte 60 HRC
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

<b>Núm. de artículo</b>	14 26 160
<b>EAN</b>	4003773040279
<b>Alicate</b>	cromado
<b>Mangos</b>	aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE
<b>Cabeza</b>	
<b>Norma de aislamiento</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm</b>	1,5
<b>Capacidad de corte alambre blando (diámetro) Ø mm</b>	2,5
<b>Valores de pelado milímetros cuadrados mm<sup>2</sup></b>	1,5 + 2,5
<b>AWG</b>	15 + 13
<b>Longitud mm</b>	160
<b>Peso neto g</b>	216



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

