

25 05 140


Alicate de montaje (alicate de radio)



- Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión
- Bocas largas semi-redondas que terminan en punta
- Superficie de agarre rayada
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Núm. de artículo	25 05 140
EAN	4003773035015
Alicate	cromado
Mangos	con fundas en dos componentes
Tipo	0
Cabeza	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm	2,5
Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm	1,6
T1 mm	8,0
W3 mm	15,0
W4 mm	2,5
T2 mm	2,0
L3 mm	42,0
Longitud mm	140
Peso neto g	111



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

