

# 26 15 200 T




## Alicate de montaje Con anilla de fijación

Con anilla de fijación



- Puntas elásticas: estabilidad en caso de torsión
- Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión
- Bocas largas semi-redondas que terminan en punta
- Con filos (dureza de aprox. 61 HRC) para alambre blando, semiduro y duro
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas

<b>Núm. de artículo</b>	26 15 200 T
<b>EAN</b>	4003773079996
<b>Alicate</b>	cromado
<b>Cabeza</b>	
<b>Mangos</b>	con fundas en dos componentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
<b>Tipo</b>	1
<b>Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm</b>	3,2
<b>Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm</b>	2,2
<b>T1 mm</b>	9,5
<b>W3 mm</b>	18,0
<b>W4 mm</b>	3,0
<b>T2 mm</b>	2,5
<b>L3 mm</b>	73,0
<b>Longitud mm</b>	200
<b>Peso neto g</b>	204



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.