

26 25 200 T




Alicate de montaje Con anilla de fijación

Con anilla de fijación



- Puntas elásticas: estabilidad en caso de torsión
- Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión
- Bocas largas semi-redondas que terminan en punta
- Con filos (dureza de aprox. 61 HRC) para alambre blando, semiduro y duro
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas

Núm. de artículo	26 25 200 T
EAN	4003773080015
Alicate	cromado
Cabeza	
Mangos	con fundas en dos componentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Tipo	2
Norma de aislamiento	IEC 60900 DIN EN 60900
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm	3,2
Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm	2,2
L4 mm	23,0
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Longitud mm	200
Peso neto g	205



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.