

# 31 25 160


## Alicate de presión (alicate con punta de aguja)



- Alicates de precisión para trabajos de ensamblaje, doblado y ajuste
- Bocas extra largas de 55,0 mm
- Superficie de agarre lisa
- Cantos sin rebabas
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite



Núm. de artículo	31 25 160
EAN	4003773016489
Alicate	cromado
Mangos	con fundas en dos componentes
Tipo	2
Cabeza	
T1 mm	7,5
W3 mm	16,0
W4 mm	1,8
T2 mm	2,5
L4 mm	27,0
L3 mm	55,0
Dimensiones del ángulo °	45
Longitud mm	160
Peso neto g	123



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

