

# 71 12 200

## KNIPEX CoBolt® Corta-alambres compacto



- Filos de corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano
- Para cortar componentes como bulones, clavos, remaches etc. hasta 5,2 mm de diámetro
- Rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo gracias al diseño de articulación muy efectivo
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los fillos de corte 64 HRC
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Rendimiento de corte mejorado
- Corte fácil de grandes secciones mediante fillos de corte micro-estructurados
- Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y trefilar alambres a partir de Ø 1,0 mm
- Con fundas esbeltas en dos componentes, sin reborde para mejor manejo y transporte más fácil
- El muelle de apertura y el cierre están integrados adicionalmente en los mangos para un trabajo confortable y un transporte seguro

### Un 60 % menos de esfuerzo requerido en comparación con alicates de corte diagonal convencionales extra fuertes

El ingenioso sistema mecánico de multiplicación garantiza unas relaciones de palanca muy favorables con una fricción muy reducida. Las fuerzas de corte se sitúan más de 30 veces por encima de la fuerza manual generada.

Núm. de artículo	71 12 200	✘
EAN	4003773066859	
Alicate	negro atramentado	
Mangos	con fundas esbeltas en dos componentes	
Tipo	1	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm	5,2	
Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm	4,0	
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro) Ø mm	3,6	
Capacidad de corte alambre blando (diámetro) Ø mm	6,0	
Longitud mm	200	
Peso neto g	375	



71 01/02/12 200 y 71 31/32 200

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

