

74 02 200

Alicate de corte diagonal tipo extra fuerte



- Para un uso duro continuo
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Filos de precisión templados adicionalmente por inducción (aprox. 64 HRC de dureza del filo) para todos los tipos de alambres, incluyendo cuerda de piano
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



20 % de ahorro de esfuerzo

En comparación con los alicates convencionales de corte diagonal con la misma longitud

Con eje articulado forjado.

Núm. de artículo	74 02 200
EAN	4003773040309
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas en dos componentes
Tipo	0
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Ø mm	4,2
Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Ø mm	3,0
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro) Ø mm	2,5
Longitud mm	200
Peso neto g	304



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

