

88 01 250

KNIPEX Alligator® Tenaza para bombas de agua




- Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas convencionales para bombas de agua de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre
- Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Diseño robusto, resistente a la suciedad, indicada especialmente para trabajos en el exterior
- Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas




| | |
|--|--|
| Núm. de artículo | 88 01 250 |
| EAN | 4003773022992 |
| Alicate | negro atramentado |
| Cabeza | pulida |
| Mangos | recubiertos de plástico antideslizante |
| Posiciones de ajuste | 9 |
| Medida | 250 mm |
| Capacidad para tubos de pulgada (diámetro) Ø pulgadas | 2 |
| Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) mm | 46 |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro) Ø mm | 50 |
| Longitud mm | 250 |
| Peso neto g | 319 |



Auto-retención en tuberías y tuercas: agarre perfecto en la pieza de trabajo; toda la fuerza realizada se centra en el trabajo sobre la pieza. Se disminuye la fuerza requerida.



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Repuestos

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Núm. de artículo | EAN | |
| 88 09 250 | 4003773053514 | Bulón (pasador de Kerpin) para 88 250 |